

vidéosurveillance



FONCTIONS

Protection robuste haute énergie

Système de faible encombrement pour les espaces confinés


La mise à la terre isolée protège contre les interférences indésirables

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	CCTV12
Tension nominale du système (Un)	+/- 12 VDC
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	+/- 14 VDC
Niveau de protection en tension (haut)	60 V @ 5 kA
Courant de décharge nominal (In)	10kA 8/20 µs
Fréquence	100 Hz Max
Taux de transmission	16Mbit/s
Impédance	50 - 75 Ω
Type de connexion	BNC, femelle
Fixation	Insertion en ligne
Température	-25 to 70 °C
Matériau de l'armoire	Métal
Classe d'étanchéité de l'armoire	IP 20 NEMA®-1
Profondeur (D)	28mm

Référence catalogue	CCTV12
Hauteur (H)	90 mm
Largeur (W)	22 mm
Poids unitaire	60 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE