

Outil à dénuder le conducteur, 4 x 4



FONCTIONS

Permet un dénudage de précision sans causer aucun dommage au conducteur

Se dénude rapidement, même dans les climats froids

Les lames de coupe protégées permettent d'assurer la sécurité

Les douilles sont faciles à remplacer grâce à une clé hexagonale fournie


SPÉCIFICATIONS

Longueur 1 (L1): 114 mm

Longueur 2 (L2): 127 mm

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Bague A	Bague B	Bague C	Bague D
SBRT36000906	Aluminum, Acier	Bondstrand 3/16", isolation 4/64"	N° 6 plein, isolation 11/64"	N° 6 plein, isolation 12/64"	N° 9 plein, isolation 10/64"
SBRT360001004	Aluminum, Acier	Bondstrand 3/16", isolation 4/64"	N° 6 plein, isolation 11/64"	N° 6 plein, isolation 12/64"	Bondstrand 3/16", isolation 6/64"
SBRT360002132	Aluminum, Acier	N° 6 plein, isolation 6/64"	N° 4 Torsadé, isolation 6/64"	N° 9 plein, isolation 5/64"	Bondstrand 3/16", isolation 6/64"
SBRT360001010	Aluminum, Acier	Bondstrand 3/16", isolation 6/64"	Bondstrand 3/16", isolation 6/64"	N° 6 plein, isolation 11/64"	N° 6 plein, isolation 12/64"



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE