

# Outil de sertissage par compression, hydraulique, à charge lourde



## FONCTIONS

Plage de large section

Applique un niveau de force élevé

Conception ergonomique

Léger et facile à utiliser

Comprend un boîtier spécial facile à transporter

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Force appliquée | Système            | Matrices                | Forme de sertissage | Taille de conducteur                                                                                  |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M3H                 | 130kN           | Hydraulique manuel | Série RKM3, PKM3 series | Hexagonal           | N° 6 Torsadé -<br>800 kcmil Torsadé,<br>16 mm <sup>2</sup> Stranded -<br>400 mm <sup>2</sup> Stranded |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**