

# Protection surtension d'équipements de données



## FONCTIONS


Modèles couvrant les protocoles RS-232, RS-423, RS-422 et RS-485

Conçu pour fournir une protection de ligne au retour commun du signal et du retour commun du signal à la protection de terre

La protection Plug-In est simple à installer

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue                              | DEPRS42299D                              | DEPRS23299D                              | DEPRS2322525D                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Courant de décharge nominal (In)                 | 0.4kA 8/20 $\mu$ s                       | 0.3kA 8/20 $\mu$ s                       | 0.3kA 8/20 $\mu$ s                       |
| Tension de fonctionnement continue maximale (Uc) | 9 VDC                                    | 15 VDC                                   | 15 VDC                                   |
| Capacité                                         | 30 pF Max                                | 30 pF Max                                | 30 pF Max                                |
| Modes de protection                              | Toutes les broches connectées à la masse | Toutes les broches connectées à la masse | Toutes les broches connectées à la masse |
| Type de connexion                                | DB9, mâle/femelle                        | DB9, mâle/femelle                        | DB25, mâle/femelle                       |
| Profondeur (D)                                   | 61mm                                     | 61mm                                     | 61mm                                     |
| Hauteur (H)                                      | 16.6 mm                                  | 16.6 mm                                  | 16.6 mm                                  |
| Largeur (W)                                      | 30.5 mm                                  | 30.5 mm                                  | 53.5 mm                                  |
| Poids unitaire                                   | 0.05 kg                                  | 0.05 kg                                  | 0.08 kg                                  |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**