

Module de remplacement du protecteur de panneau DT



Le module de remplacement du protecteur de panneau DT nVent ERICO est conçu pour s'intégrer parfaitement à la gamme de produits EDT et DT, offrant ainsi une solution de remplacement fiable. Ce module permet aux utilisateurs finaux de remplacer facilement les modules sur les rails DIN à l'intérieur des armoires et de limiter ainsi au maximum les temps d'arrêt et les actions de maintenance.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

S'adapte aux exigences en matière de tension

Installation simple sur rails DIN à l'intérieur des armoires

Compatible avec le remplacement en libre-service

Technologie à levier brevetée

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Tension nominale du système (Un)	Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	Courant de décharge nominal (In), CEI
DT2150DTXM	64.21 mm	45.01 mm	2.56mm	120 V	150 V	20kA 8/20 µs
DT2275DTXM	64.21 mm	45.01 mm	2.56mm	240 V	275 V	20kA 8/20 µs

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Tension nominale du système (Un)	Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	Courant de décharge nominal (In), CEI
DT2180DTXM	64.21 mm	45.01 mm	2.56mm	120 V	150 V	20kA 8/20 µs
DT2510DTXM	64.21 mm	45.01 mm	2.56mm	480 V	510 V	20kA 8/20 µs

Table 2/2

Référence catalogue	Courant de décharge nominal (In), UL	Fréquence	Température	Matériau de l'armoire
DT2150DTXM	20kA 8/20 µs	50 Hz Min	-35 to 85 °C	UL 94V-0 Thermoplastic
DT2275DTXM	20kA 8/20 µs	50 Hz Min	-35 to 85 °C	UL 94V-0 Thermoplastic
DT2180DTXM	20kA 8/20 µs	50 Hz Min	-35 to 85 °C	UL 94V-0 Thermoplastic
DT2510DTXM	20kA 8/20 µs	50 Hz Min	-35 to 85 °C	UL 94V-0 Thermoplastic

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE