

# Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN DT2



## CERTIFICATIONS



## SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	DT2150M	DT2350M	DT2750M	DT2480M	DT275M	DT2300M
Tension nominale du système (Un)	120 V	277 V	600 V	400 V	60 V	240 V
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	150 V	350 V	750 V	480 V	75 V	300 V
Courant de décharge nominal (In), CEI	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Courant de décharge maximal (Imax), CEI	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs	35kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs

Référence catalogue	DT2150M	DT2350M	DT2750M	DT2480M	DT275M	DT2300M
Courant de décharge nominal (In), UL	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Fréquence	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Température	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C
Matériau de l'armoire	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique
Certifications	CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR, VDE	CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR, VDE	CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR, VDE	CE, ERICO DT2 Series, VDE	VDE, CE, ERICO DT2 Series	CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR, VDE

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**