

Module de remplacement pour protection contre les surtensions rail DIN EDT2



CERTIFICATIONS



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	EDT2350M	EDT2150M	EDT2550M	EDT2480M	EDT2300M	EDT275M
Tension nominale du système (Un)	277 V	120 V	400 V	400 V	240 V	60 V
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	350 V	150 V	550 V	480 V	300 V	75 V
Courant de décharge nominal (In), CEI	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Courant de décharge maximal (Imax), CEI	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs	50kA 8/20 µs

Référence catalogue	EDT2350M	EDT2150M	EDT2550M	EDT2480M	EDT2300M	EDT275M
Courant de décharge nominal (In), UL	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Fréquence	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Température	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C
Matériau de l'armoire	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique
Certifications	VDE, CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR	VDE, CE, ERICO EDT2, UR, cUR	VDE, CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR	VDE, CE, ERICO DT2 Series	CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR, VDE	CE, ERICO EDT2, VDE

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE