


Conducteur ruban, Cuivre, Nu, 50,8 mm x 0,4 mm x 152,4 m

RÉFÉRENCE CATALOGUE

A811A26F500



FONCTIONS

Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente

Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Cuivre

Finition: Nu

Largeur (W): 50.8 mm

Épaisseur (T): 0.4 mm


Longueur (L): 152.4m

Poids unitaire: 0.23 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE