

Adaptateur femelle-femelle, filetage impérial



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Adaptateur fileté avec corps hexagonal pour un serrage facile

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du filetage 1 (TS1)	Taille du filetage 2 (TS2)	Hauteur (H)	Largeur (W)
LPS2955F5F	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC292L3F2F	Cuivre		3/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC2923F2F	Cuivre		3/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPS2942F5F	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm


Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du filetage 1 (TS1)	Taille du filetage 2 (TS2)	Hauteur (H)	Largeur (W)
LPC2932F2F	Cuivre		1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC2913F3F	Cuivre		3/8" UNC	3/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC2942F5F	Cuivre		1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPA2932F2F	Aluminium		1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC2955F5F	Cuivre		5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPA2955F5F	Aluminium		5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPS2932F2F	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPC295L5F5F	Cuivre	Étamé	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPS2923F2F	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		3/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm
LPA2942F5F	Aluminium		1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
LPS2955F5F	0.02 kg	
LPC292L3F2F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2923F2F	0.02 kg	
LPS2942F5F	0.02 kg	
LPC2932F2F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2913F3F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
LPC2942F5F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2932F2F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2955F5F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2955F5F	0.02 kg	
LPS2932F2F	0.02 kg	
LPC295L5F5F	0.02 kg	
LPS2923F2F	0.02 kg	
LPA2942F5F	0.02 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE