


Adaptateur femelle-mâle, filetage impérial



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Adaptateur fileté avec corps hexagonal pour un serrage facile

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Taille du filetage 1 (TS1)	Taille du filetage 2 (TS2)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Poids unitaire
LPA2932F2M	Aluminium	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.02 kg
LPA2942F5M	Aluminium	1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.02 kg
LPA2945F2M	Aluminium	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.02 kg
LPA2955F5M	Aluminium	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.02 kg
LPC2913F3M	Cuivre	3/8" UNC	3/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg


Référence catalogue	Matériau	Taille du filetage 1 (TS1)	Taille du filetage 2 (TS2)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Poids unitaire
LPC2922F3M	Cuivre	1/2" UNC	3/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPC2923F2M	Cuivre	3/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPC2932F2M	Cuivre	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPC2942F5M	Cuivre	1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPC2945F2M	Cuivre	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPC2955F5M	Cuivre	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPS2932F2M	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg
LPS2955F5M	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.05 mm	0.06 kg

Table 2/2

Référence catalogue	Certifications
LPA2932F2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2942F5M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2945F2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2955F5M	
LPC2913F3M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2922F3M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2923F2M	
LPC2932F2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

Référence catalogue	Certifications
LPC2942F5M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2945F2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2955F5M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPS2932F2M	
LPS2955F5M	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE