

Adaptateur femelle-mâle orientable, filetage impérial



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet de placer le paratonnerre de façon verticale si la base se trouve sur un toit en pente

Les filetages mâles comprennent un écrou freiné pour le positionnement

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2						
Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du filetage 1 (TS1)	Taille du filetage 2 (TS2)	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)
LPA2832F2M	Aluminium		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	69.85 mm
LPA2842F5M	Aluminium		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	69.85 mm
LPA2845F2M	Aluminium		5/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	69.85 mm
LPA2855F5M	Aluminium		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	69.85 mm


Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du filetage 1 (TS1)	Taille du filetage 2 (TS2)	Longueur 1(L1)	Longueur 2(L2)
LPS2832F2M	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	69.85 mm
LPS2845F2M	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		5/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	69.85 mm
LPS2855F5M	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	69.85 mm
LPC2813F3M	Cuivre		3/8" UNC	3/8" UNC	44.45 mm	69.85 mm
LPC281L3F3M	Cuivre	Étamé	3/8" UNC	3/8" UNC	44.45 mm	69.85 mm
LPC2822F3M	Cuivre		1/2" UNC	3/8" UNC	44.45 mm	69.85 mm
LPC2823F2M	Cuivre		3/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	69.85 mm
LPC2832F2M	Cuivre		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	69.85 mm
LPC2842F5M	Cuivre		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	69.85 mm
LPC2845F2M	Cuivre		5/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm	69.85 mm
LPC2855F5M	Cuivre		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm	69.85 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
LPA2832F2M	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2842F5M	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2845F2M	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2855F5M	0.07 kg	
LPS2832F2M	0.22 kg	

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
LPS2845F2M	0.22 kg	
LPS2855F5M	0.22 kg	
LPC2813F3M	0.23 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC281L3F3M	0.23 kg	
LPC2822F3M	0.23 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2823F2M	0.23 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2832F2M	0.23 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2842F5M	0.23 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2845F2M	0.23 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2855F5M	0.23 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE