

Étrier de barrière pour connexion à souder sur site



FONCTIONS

Idéal pour les connexions nVent ERICO Cadweld qui ne peuvent pas être effectuées aux tuyaux en aluminium ou les tuyaux à paroi fine

Matériel en acier inoxydable inclus

Peut être utilisé pour le soudage de conducteurs sur site

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre électrolytique

Finition: Étamé


Table 1/1

Référence catalogue	Taille du piquet de clôture, nominale	Diamètre extérieur du piquet de clôture, réel (Ø)
B522B	1 1/4"	42 mm
B522C	1 1/2"	48 mm
B522D	2"	60 mm
B522E	2 1/2"	73 mm

Référence catalogue	Taille du piquet de clôture, nominale	Diamètre extérieur du piquet de clôture, réel (Ø)
B522F	3"	89 mm
B522G	3 1/2"	102 mm
B522H	4"	114 mm
B522K	6"	168 mm

Composants de connexion communs pour assemblage sur site		
Taille de conducteur	Numéro de pièce de moule ERICO CADWELD	Matériau de soudure
1/0 concentrique	LAC2C002	65
2/0 concentrique	LAC2G002	65
4/0 concentrique	LAC2Q002	90

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE