

# Étrier de barrière, trois conducteurs



L'étrier de barrière nVent ERICO, trois conducteurs, est conçu pour fournir une solution de mise à la terre fiable et efficace pour diverses applications. Fabriqué en alliage de cuivre, cet étrier garantit une conductivité et une durabilité maximales. Il est doté d'un corps multifonctionnel qui permet de fixer des câbles ou des fils parallèles à un tuyau ou à un piquet dans une orientation perpendiculaire et de fixer trois câbles de taille égale à un tuyau, à un piquet ou à un poteau en métal. Équipé d'un boulon en U en bronze au silicium ou en acier inoxydable, d'un écrou et d'une rondelle de blocage, cet étrier peut être enfoui directement dans la terre ou le béton, ce qui en fait un choix polyvalent et fiable pour les applications de mise à la terre et de liaison.

## FONCTIONS

Apparence anti-vol

Matériel en bronze au silicium ou en acier inoxydable inclus

L'alliage de cuivre minimise le risque de corrosion

Conception de corps multifonctionnelle

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Nu

**Matériau:** Bronze

Table 1/1

Référence catalogue	Taille de conducteur	Conformité
GR-4	N° 4 Torsadé - N° 8 Torsadé	UL® 467
GR-5	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GR-6	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
GR-7	500 kcmil - 300 kcmil	
GR-10	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0, 2/0 Stranded	UL® 467

Référence catalogue	Taille de conducteur	Conformité
GR-11	500 kcmil - 300 kcmil	
GR-9	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GR-14	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GR-15	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
GR-16	500 kcmil - 300 kcmil	
GR-20	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GR-21	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
GR-26	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GR-27	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
GR-31	N° 4 Torsadé - N° 8 Torsadé	UL® 467
GR-32	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GR-33	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
GR-38	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GR-44	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GR-50	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GR-61	2/0 Torsadé - 4/0 Torsadé	UL® 467
GR-39	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467
GR-45	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467

Référence catalogue	Taille de conducteur	Conformité
GR-62	250 kcmil Torsadé - Torsadé 2/0	UL® 467

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**