

Cavalier souple pour mise à la terre de clôtures et de barrières



FONCTIONS

Utilisé pour la connexions des grilles, des sélecteurs et autres articles où les mouvements et les vibrations nécessitent un collier de connexion souple

Le conducteur à commetage multi-torons isolé fournit une certaine flexibilité et les torons sont protégés

Les extrémités avoyées du cavalier permettent d'insérer un plus gros conducteur dans le même moule que le conducteur concentrique

Les connexions sont effectuées à l'aide de la soudure exothermique nVent ERICO Cadweld et le moule requis pour les autres connexions de poteaux de clôture

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Code câble	Taille de conducteur	Longueur de câble
FJ2G12	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	305mm
FJ2G16	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	406mm
FJ2Q16	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	406mm
FJ1T18	Copper, Caoutchouc polyéthylène	1T	N° 2 plein	457mm
FJ2G18	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	457mm

Référence catalogue	Matériau	Code câble	Taille de conducteur	Longueur de câble
FJ2Q18	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	457mm
FJ1T24	Copper, Caoutchouc polyéthylène	1T	N° 2 plein	610mm
FJ2G24	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	610mm
FJ2Q24	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	610mm
FJ2QA24	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	610mm
FJ2G30	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	762mm
FJ2G36	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	914mm
FJ2Q36	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	914mm
FJ1T240	Copper, Caoutchouc polyéthylène	1T	N° 2 plein	6096mm
FJ1T42	Copper, Caoutchouc polyéthylène	1T	N° 2 plein	1067mm
FJ1T96	Copper, Caoutchouc polyéthylène	1T	N° 2 plein	2438mm
FJ2Q48	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	1219mm
FJ2G72	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	1829mm
FJ2G120	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	3048mm
FJ2G132	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	3353mm
FJ2G144	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	3658mm
FJ2G168	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	4267mm
FJ2G180	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	4572mm

Référence catalogue	Matériau	Code câble	Taille de conducteur	Longueur de câble
FJ2G228	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	5791mm
FJ2G360	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	9144mm
FJ2G84	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	2134mm
FJ2G96	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2G	2/0 Torsadé	2438mm
FJ2Q120	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	3048mm
FJ2Q156	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	3962mm
FJ2Q168	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	4267mm
FJ2Q180	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	4572mm
FJ2Q216	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	5486mm
FJ2Q240	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	6096mm
FJ2Q252	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	6401mm
FJ2Q384	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	9754mm
FJ2Q600	Copper, Caoutchouc polyéthylène	2Q	4/0 Torsadé	15240mm

Taille de conducteur	Taille du tuyau	ERICO CADWELD Numéro de pièce de moule	Dim. de matériau de soudure
N° 2 Sol	1 1/2" - 4"	VBC1TV3C	65
N° 2 Sol	4" - 6"	VBC2GV5C	90
Toron 2/0	1 1/4" - 3 1/2"	VBC2GV3C	115
Toron 2/0	4" - 6"	VBC2GV5C	115
Toron 4/0	1 1/4" - 3 1/2"	VBC2QV3C	115
Toron 4/0	4" - 6"	VBC2QV5C	115

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE