

Support du paratonnerre galvanisé, base sans pénétration



FONCTIONS

Constitue un support supplémentaire pour les paratonnerres

Pour une utilisation avec un brai chaud, un matériau de couverture ou d'un produit adhésif utilisé dans le commerce sur les surfaces de membrane ou dans d'autres emplacements où il n'est pas possible de percer des trous

Tous les joints sont soudés avant la galvanisation


SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur (H)	Hauteur du paratonnerre	Taille de trou (HS)	Poids unitaire
LPG36058	355.6 mm	609.6 mm Max	17.78 mm	0.39 kg
LPG36158	457.2 mm	762 mm Max	17.78 mm	0.45 kg
LPG36258	609.6 mm	1016 mm Max	17.78 mm	0.58 kg
LPG36458	1219.2 mm	2134 mm Max	17.78 mm	1.04 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE