

Piquet de terre galvanisé, pointu



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Est conforme à la norme ANSI®/NEMA® GR1

Les parties extérieures revêtues en zinc sont galvanisées à chaud afin d'assurer une protection solide contre la corrosion, conformément à la norme A123 de spécification ASTM®

Les surfaces sont très étroitement contrôlées afin d'éliminer les jonctions, les fragments et d'autres défauts

SPÉCIFICATIONS

Finition: Galvanisé à chaud


Matériau: Acier

Résistance à la traction: 552 MPa Min

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Longueur (L)	Poids unitaire	Étiquette UPC	Certifications
811260UPC	1/2"	12.95 mm	1.8mm	1.8 kg	Oui	

Référence catalogue	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Longueur (L)	Poids unitaire	Étiquette UPC	Certifications
811280UPC	1/2"	12.95 mm	2.4mm	2.4 kg	Oui	
811350	1/2"	12.95 mm	1.52mm	1.5 kg	Non	
811360	1/2"	12.95 mm	1.83mm	1.8 kg	Non	
811380	1/2"	12.95 mm	2.44mm	2.4 kg	Non	
815780	5/8"	14 mm	2.4mm	2.89 kg	Non	UL
815800	5/8"	16 mm	3.05mm	4.8 kg	Non	CSA, CSA-US
815800UPC	5/8"	16 mm	3mm	4.8 kg	Oui	
815850	5/8"	16 mm	1.52mm	2.4 kg	Non	
815860	5/8"	16 mm	1.83mm	2.9 kg	Non	
815860UPC	5/8"	16 mm	1.8mm	2.9 kg	Oui	
815880	5/8"	16 mm	2.44mm	3.8 kg	Non	RUS
815880UPC	5/8"	16 mm	2.4mm	3.8 kg	Oui	RUS
813400	3/4"	18.54 mm	3.05mm	6.3 kg	Non	UL
813400UPC	3/4"	18.54 mm	3mm	6.5 kg	Oui	UL
813480	3/4"	18.54 mm	2.44mm	5.1 kg	Non	UL, RUS
814400	1"	25.65 mm	3.05mm	12.3 kg	Non	CSA-US, CSA



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE