


Piquet de terre rond, piquet à conducteur, acier inoxydable



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conception de corps forgé unique qui ne craque pas sous un couple excessif

Fournit une surface de contact plus importante pour améliorer la performance du connecteur

Compatible avec les piquets de terre et électrodes en cuivre, acier cuivré, galvanisés, en acier inoxydable des barres d'armature et aux piquets de terre et électrodes en acier simple

SPÉCIFICATIONS


Matériau: Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Référence catalogue	Couple de serrage (TQ)	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Taille de conducteur	Taille de clé
SP58	16.90 - 33.9 N·m	1/2" - 5/8"	12.7 - 15.9 mm	N° 10 Torsadé - N° 2 Torsadé, 6 mm² Stranded - 25 mm² Stranded	1/2"

Référence catalogue	Couple de serrage (TQ)	Diamètre dupiquet de terre,nominal	Diamètre dupiquet de terre,réel (Ø)	Taille de conducteur	Taille de clé
SP58B916	150 - 300 N·m	1/2" - 5/8"	12.7 - 15.9 mm	N° 10 Torsadé - N° 2 Torsadé, 6 mm² Stranded - 25 mm² Stranded	9/16"

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE