

Piquet de terre rond, étrier en U, non étamé, un seul conducteur



FONCTIONS


Accepte les conducteurs d'orientation parallèle et perpendiculaire

Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Taille de conducteur	Conformité	Poids unitaire
GUV16070	Leaded Gunmetal, Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)	5/8" - 1"	14.2 - 23.2 mm	N° 4 Plein - 2/0 Torsadé, 16 mm² Stranded - 70 mm² Stranded	CEI® EN 62561-1	0.24 kg
GUV70185	Leaded Gunmetal, Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)	5/8" - 1"	14.2 - 23.2 mm	N° 4 Plein - 300 kcmil Torsadé, 70 mm² Stranded - 185 mm² Stranded	CEI® EN 62561-1	0.25 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE