

Manchon d'enfoncement du piquet de terre pour piquets de terre à extrémité pointue



FONCTIONS

À utiliser avec des piquets de terre non filetés

Glisse sur le piquet de terre pour éviter le champignonage lors de l'enfoncement dans le sol

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Type de piquet de terre	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre (Ø)	Longueur (L)
EDS12	Copper-bonded, Galvanized, Acier inoxydable	1/2"	13.3 mm	64mm
B13714	Copper-bonded, Galvanized, Acier inoxydable	1/2"	13.2 mm	152mm
B13716	Copper-bonded, Galvanized, Acier inoxydable	5/8"	14.7 mm	152mm
EDS58	Copper-bonded, Galvanized, Acier inoxydable	5/8"	14.7 mm	64mm

Référence catalogue	Type de piquet deterre	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre (Ø)	Longueur (L)
B13718	Copper-bonded, Galvanized, Acier inoxydable	3/4"	17.8 mm	152mm
B13733	Copper-bonded, Galvanized, Acier inoxydable	3/4"	19.6 mm	152mm
B13722	Copper-bonded, Galvanized, Acier inoxydable	1"	23.9 mm	152mm
B13737	Copper-bonded, Galvanized, Acier inoxydable	1"	25.9 mm	152mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE