

Outillage de martelage



FONCTIONS

Matrice en acier trempé

Utilisé pour former l'extrémité d'une métallisation fabriquée sur le terrain

Extrémité formée conçue pour s'ajuster au moule nVent ERICO Cadweld spécifiquement

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Type	Taille de conducteur	Machon nVent ERICO
JD05	Mise à la terre	1/0 Concentrique	S05F
WD80	Puissance	1/0 Concentrique	S05F
WD84	Puissance	2/0 Concentrique, 1/0 Ropelay	S03F
JD03	Mise à la terre	2/0 Concentrique	S03F
JD06	Mise à la terre	2/0 Ropelay	S06F
WD85	Puissance	2/0 Ropelay	S06F

Référence catalogue	Type	Taille de conducteur	Machon nVent ERICO
SBD50	Signal	Bondstrand 3/16"	SBS12C
JD01	Mise à la terre	4/0 Concentrique	S01F
WD82	Puissance	95 mm ² concentrique, 4/0 Concentric	S01F
JD02	Mise à la terre	4/0 Ropelay	S02F
WD83	Puissance	4/0 Ropelay	S02F
WD88	Puissance	4/0 câble de soudage	S429F3N16
SBD51	Signal	Bondstrand 5/16"	SBS09C
SBD55	Signal	35 mm ² concentrique	S17F
WD94	Puissance	35 mm ² concentrique	S17F
PBWD102	Puissance	120 mm ² concentrique	H106F
PBWD104	Puissance	145 mm ² concentrique	S429F3N16
WD87	Puissance	150 mm ² Ropelay	S24F
PBWD106	Puissance	240 mm ² concentrique	S429FY922
WD105	Puissance	240 mm ² concentrique	S429FY922
PBWD99	Puissance	240 mm ² Ropelay	S429F3N16
JD07	Mise à la terre	250 kcmil Ropelay	S07F
WD79	Puissance	500 kcmil Ropelay	S429F3S20
JD09	Mise à la terre	N° 2 Concentrique	S09F

Référence catalogue	Type	Taille de conducteur	Machon nVent ERICO
JD11	Mise à la terre	N° 4 Concentrique	S20F

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE