

Parafoudre pour liaison de données haute vitesse



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Protection multi-étages avec parasurtenseurs primaires ou secondaires combinés

Protection 10 paires

Fournit des modes de protection L-L et L-PE pour une protection exhaustive

Installation simple du bloc de déconnexion Krone@ LSA


Terminateur de liaison de données disponible si des connexions terminales à vis sont requises

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	HSP10K36	HSP10K230	HSP10K12
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	40 VDC	190 VDC	13 VDC
Courant de décharge maximal (Imax), L+L-PE	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Courant de charge nominal (IL)	150mA	150mA	150mA

Référence catalogue	HSP10K36	HSP10K230	HSP10K12
Fréquence	12 MHz Max	12 MHz Max	12 MHz Max
Taux de transmission	8Mbit/s	8Mbit/s	8Mbit/s
Modes de protection	L-L L-PE	L-L L-PE	L-L L-PE
Technologie	Multi-étapes	Multi-étapes	Multi-étapes
Type de connexion	Krone® LSA-PLUS	Krone® LSA-PLUS	Krone® LSA-PLUS
Équilibre d'impédance	55 dB Max	55 dB Max	55 dB Max
Perte d'insertion	0,4 dB max.	0,4 dB max.	0,4 dB max.
Perte de retour	20 dB Max	20 dB Max	20 dB Max
Résistance de boucle	16.4 Ω	6.6 Ω	16.4 Ω
Température	-20 to 60 °C	-20 to 60 °C	-20 to 60 °C
Matériau de l'armoire	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique
Profondeur (D)	21mm	21mm	21mm
Hauteur (H)	35 mm	35 mm	35 mm
Largeur (W)	125 mm	125 mm	125 mm
Poids unitaire	0.02 kg	0.02 kg	0.02 kg
Détails de la certification		UL® 497	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE