

Base de la cheminée industrielle avec embout fileté, chemin de câble horizontal/vertical



FONCTIONS

Base de paratonnerre à utiliser avec des chemins de conducteur horizontaux ou verticaux

Embout fileté soudé à utiliser avec les chevilles à expansion

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Bronze

Taille de conducteur, UL: Classe 2 (4/0 max.)

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Taille du filetage 1 (TS1)	Taille du filetage 2 (TS2)	Longueur de filetage (TL)	Profondeur (D)	Hauteur (H)
LPC436LG	Nu	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1mm	25.4mm	152.4 mm
LPC436SH	Nu	5/8" UNC	1/2" UNC	22.22mm	25.4mm	152.4 mm
LPLC436SH	Recouvert de plomb	5/8" UNC	1/2" UNC	22.22mm	25.4mm	152.4 mm
LPLC436LG	Recouvert de plomb	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1mm	25.4mm	152.4 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Largeur (W)	Poids unitaire
---------------------	-------------	----------------

LPC436LG	76.2 mm	0.73 kg
LPC436SH	76.2 mm	0.73 kg
LPLC436SH	76.2 mm	1.9 kg
LPLC436LG	76.2 mm	1.9 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le cas échéant, l'épaisseur de recouvrement de plomb est d'au moins 1/16" (1,59 mm) et n'est pas incluse dans les dimensions indiquées.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE