


Paire de postes à souder T8 complets pour métallisation d'alimentation



FONCTIONS

Ensemble de soudure complet fournissant un moyen commode d'attacher les cavaliers de métallisation à la tête de rail

La connexion s'effectue dans les limites de la plaque d'assemblage

Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex

SPÉCIFICATIONS

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Type de borne de liaison: C

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Longueur de liaison	Style de soudeur
PBCT8X3	Graphite, Steel, Thermoplastique	50 mm ² Ropelay	9.13mm	177.8mm	T8
PBCT8X6	Graphite, Steel, Thermoplastique	120 mm ² Ropelay	9.53mm	177.8mm	T8
PBCT82S13	Graphite, Steel, Thermoplastique	2/0 Concentrique	10.62mm	330.2mm	T8
PBCT82J13	Graphite, Steel, Thermoplastique	2/0 Ropelay	12.19mm	330.2mm	T8

Référence catalogue	Matériau	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Longueur de liaison	Style de soudeur
PBCT82J9	Graphite, Steel, Thermoplastique	2/0 Ropelay	12.19mm	228.6mm	T8
PBCT8S6A13	Graphite, Steel, Thermoplastique	3/0 composite	14.53mm	330.2mm	T8
PBCT82S9	Graphite, Steel, Thermoplastique	4/0 Ropelay	15.49mm	228.6mm	T8
PBCT8Y5X5	Graphite, Steel, Thermoplastique	95 mm² Ropelay	15.52mm	177.8mm	T8
PBCT82W13	Graphite, Steel, Thermoplastique	250 kcmil Ropelay	19.05mm	330.2mm	T8

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE