

Armature de poste à souder T9 complet pour métallisation d'alimentation



FONCTIONS

Armature de soudage de rechange pour les postes à souder de liaison T9

Inclut l'armature avec couvercle de moule, poignée de moule, nettoyeur et allumeur à silex

SPÉCIFICATIONS

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Type de borne de liaison: C

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur	Orientation
PBCT92JLHX	Graphite, Steel, Thermoplastique	2/0 Ropelay	12.19mm	T9	Actionnement à gauche
PBCT92JRHX	Graphite, Steel, Thermoplastique	2/0 Ropelay	12.19mm	T9	Assemblage à droite
PBCT92SLHX	Graphite, Steel, Thermoplastique	4/0 Ropelay	15.49mm	T9	Actionnement à gauche
PBCT92SRHX	Graphite, Steel, Thermoplastique	4/0 Ropelay	15.49mm	T9	Assemblage à droite
PBCT92WLHX	Graphite, Steel, Thermoplastique	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Actionnement à gauche

Référence catalogue	Matériau	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur	Orientation
PBCT92WRHX	Graphite, Steel, Thermoplastique	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Assemblage à droite
PBCT92WX	Graphite, Steel, Thermoplastique	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Ensemble gauche et droit

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE