

Bondstrand du signal de rail non isolé



FONCTIONS

Très souple et résistant à l'usure due aux vibrations

Permet de réaliser des connexions de type mécanique ou compressées et des connexions soudées nVent ERICO Cadweld

Respecte ou dépasse les recommandations et les critères de conception décrites dans les manuels de pièces AREMA® 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 et 10.3.12

SPÉCIFICATIONS

Nombre de fils: 133

Matériau: Magnésium de cuivre

Table 1/1

Référence catalogue	Type de conducteur	Taille de conducteur	Longueur
SBS8CBARE	AREMA® S-8	Bondstrand 3/16"	30.4m
SBS8LBARE	AREMA® S-8	Bondstrand 3/16"	152.4m
SBS8BARE	AREMA® S-8	Bondstrand 3/16"	304.8m
SBS17CBARE	AREMA® S-17	Bondstrand 5/16"	30.4m

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE