


Conducteur à épissure non isolé



FONCTIONS

Conducteurs de câble en cuivre toronné à l'électrolyse pure pour un grand nombre d'applications

Découpe du conducteur torsadé mis à la terre en longueurs standard pour une installation facile sur site

SPÉCIFICATIONS

Type de conducteur: Concentrique

Matériau: Cuivre

Table 1/2

Référence catalogue	Nombre de fils	Diamètre du fil	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Section transversale	Taille de conducteur
A800A09F65	19	2.13mm	10.6 mm	19.81m	67.4mm ²	2/0 Torsadé
A800A22F100	19	2.69mm	13.4 mm	30.5m	107mm ²	4/0 Torsadé


Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire
A800A09F65	12.1 kg
A800A22F100	30 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les dimensions du diamètre extérieur sont approximatives.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE