

Kit de liaison rail bootleg nVent ERICO Cadweld Plus, type languette



Les liaisons bootleg nVent ERICO Cadweld ont été conçues pour être soudées à l'âme du rail au niveau de l'axe neutre du profil du rail. Pour garantir l'intégrité du raccordement, la fixation est réalisée à l'aide de matériaux de soudure nVent ERICO Cadweld Plus.

FONCTIONS

Permet d'utiliser l'allumage électronique facile nVent ERICO Cadweld Plus

Offre une protection contre le bris de rail et une résistance significative contre la corrosion

Constitue une résistance électrique invariable

Deux versions de borne de liaison sont proposées

Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs

Équipement simple à installer et facilement transportable

Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs

Extrêmement durable

SPÉCIFICATIONS

Type de borne de liaison: Languette

Finition: Étamé

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Meules à rectifier incluses	Taille de conducteur	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Diamètre (Ø)
SBTBBU412CW PW2	Cadmium Bronze, Alliage de cuivre	Oui	Bondstrand 3/16"	304.8 mm	27 mm	4.8 mm

Référence catalogue	Matériau	Meules à rectifier incluses	Taille de conducteur	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Diamètre (Ø)
SBTBBU408CW P	Cadmium Bronze, Alliage de cuivre	Non	Bondstrand 3/16"	203.2 mm	27 mm	4.8 mm
SBTBBU412CW P	Cadmium Bronze, Alliage de cuivre	Non	Bondstrand 3/16"	304.8 mm	27 mm	4.8 mm


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le kit comprend : (2) moules, (1) nettoyeur de moule, (100) liaisons, (100) matériau de soudure d'alliage PLUSF80, et (5) meules (le cas échéant).

Les kits avec roues de rectification comprennent (5) grains haute performance, 4,5" (114 mm) diamètre (broche 7/8"), roues à moyeu déporté (numéro de pièce SBG20046) pour utiliser avec des meules de style à angle.

Le matériel de soudure nVent ERICO Cadweld Plus exige une unité de commande électronique pour l'allumage (vendue séparément).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE