

Connecteur de mise à la terre pour clôture/tuyau/socle nVent ERICO



La gamme de connecteurs pour doubles conducteurs nVent ERICO offre un large éventail de produits de mise à la terre pour les applications de clôture, de tuyau et de socle d'un diamètre compris entre 0,5" et 1,25". Les connecteurs sont dotés d'une conception à boulon en U pivotante pour faire gagner du temps aux installateurs et sont fabriqués en cuivre étamé, ce qui garantit une connexion fiable et de haute qualité pour toutes les applications. Chaque connecteur prend en charge la même large gamme de conducteurs de #6 à #2 AWG pour permettre une grande polyvalence pendant l'installation et réduire les besoins de stockage supplémentaires sur site. La gamme complète de connecteurs pour clôture, tuyau et socle nVent ERICO a été soumise à des tests rigoureux pour garantir la robustesse de la connexion et les capacités de transport de courant.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Composés de cuivre électroétamé avec matériel en acier inoxydable

Fonction transversale conçue pour les grilles verticales ou horizontales

Leur conception pivotante permet une installation facile sans risque de matériel desserré

Conviennent à l'enfouissement direct dans le béton ou le sol

Adaptés à une utilisation avec un ou deux conducteurs

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Matériau | Enfouissement direct | Taille de conducteur | Nombre de conducteurs | Taille du filetage | Diamètre extérieur |
|---------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----|---|------|-----------|---------------------|
| EFC050075 | Cuivre étamé, Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | Oui | N° 6 Plein/Torsadé - N° 2 Torsadé | 1, 2 | 5/16" UNC | 9.5 - 25.4 mm |
| EFC100125 | Cuivre étamé, Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | Oui | N° 6 Plein/Torsadé - N° 2 Torsadé | 1, 2 | 5/16" UNC | 23.81 - 43.18 mm |

Table 2/2

| Référence catalogue | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids unitaire |
|---------------------|----------|---------|----------|----------------|
| EFC050075 | 67.35mm | 65.5 mm | 97.79 mm | 0.281 kg |
| EFC100125 | 67.34mm | 73.7 mm | 97.79 mm | 0.3 kg |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE