

Étrier liaison équipotentielle pour poutre moulée nVent ERICO PermaGround



L'étrier de liaison équipotentielle pour poutre moulée nVent ERICO PermaGround est un dispositif utilisé pour établir une connexion électrique sécurisée entre un câble et un objet métallique plat comme une poutre en I ou un fer profilé. Il est conçu pour les applications nécessitant une mise à la terre ou une liaison équipotentielle des systèmes électriques, garantissant ainsi la sécurité du flux de courant électrique.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Étrier de liaison équipotentielle entre un câble et des objets métalliques plats tels que les poutres en I, les cornières et les fers profilés


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de conducteur, UL	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Profondeur (D)	Largeur (W)
GM-1		Cuivre	Nu	6.35	27.609mm	22.86
LPA559	Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)	Aluminium	Nu	6.35 mm Max	57.15mm	40.6 mm
GM-2		Cuivre	Nu	6.35	34.315mm	24.638
GM-5		Cuivre	Nu	6.35	44.45mm	76.2

Référence catalogue	Taille de conducteur, UL	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Profondeur (D)	Largeur (W)
LPC559	Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)	Cuivre	Nu	6.35 mm Max	57.15mm	40.6 mm
LPC559L	Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)	Cuivre	Étamé	6.35 mm Max	57.15mm	40.6 mm
GM-3		Cuivre	Nu	6.35	48.31mm	32.512
GH-1		Cuivre	Nu	6.35	31.775mm	31.75
GM-4		Cuivre	Nu	6.35	57.454mm	35.56

Table 2/2			
Référence catalogue	Poids unitaire	Conformité	Certifications
GM-1	0.05	UL® 467	
LPA559	0.06 kg		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
GM-2	0.09	UL® 467	
GM-5	0.11	UL® 467	
LPC559	0.17 kg		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC559L	0.17 kg		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
GM-3	0.17	UL® 467	
GH-1	0.19	UL® 467	
GM-4	0.26	UL® 467	



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE