


nVent ERICO Railclips, chauffage double, âme ou semelle, rail mobile



FONCTIONS

Installation facile et rapide au marteau

Permet de fixer en sécurité un système de chauffage à double profil, réduisant ainsi la maintenance et améliorant la sécurité sur la voie




S'ajuste à différents profils de rail

Ne nécessite pas la dépose du matériau de ballast

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Type de rail	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur du pied de rail (RFT)
EM912RHB	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)	Sections de rail en T de 40 kg à 65 kg	76mm	45 mm	14 - 20 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE