

Meuleuse de rails sur socle



FONCTIONS

Les machines à rectifier du type utilisé dans la construction pour la liaison du rail de production

Comprend : La meuleuse de rails sur socle, platine avec manchon, adaptateur de tige flexible, le porte-broche, le protège-meule, la meule de rectification de 6" (152,4 mm) et l'outil de dressage

Rectifieuse I/C Briggs & Stratton® de 3,5 CV avec boîtier et axe de 6' (1,8 m)

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue
SBG141

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE