

Barre de mise à la terre de périmètres pour les murs



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les barres de mise à la terre du périmètre sont utilisées pour raccorder les fils de terre et les câbles des équipements et autres appareils

Pour les busbars comprenant des isolants et des supports, quatre supports individuels et isolants sont fournis

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Configuration de la barre collectrice	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A
EPGC182120	Cuivre	Barre collectrice uniquement	3.05m	50.8 mm	3.2 mm	381 mm
EPGC184120	Cuivre	Barre collectrice uniquement	3.05m	101.6 mm	3.2 mm	381 mm


Référence catalogue	Matériau	Configuration de la barre collectrice	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A
EPGA142120	Copper, Polyamide, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Barre collectrice, isolants et supports	3.05m	50.8 mm	6.4 mm	381 mm
EPGA144120	Copper, Polyamide, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Barre collectrice, isolants et supports	3.05m	101.6 mm	6.4 mm	381 mm
EPGC141120	Cuivre	Barre collectrice uniquement	3.05m	25.4 mm	6.4 mm	381 mm
EPGC142120	Cuivre	Barre collectrice uniquement	3.05m	50.8 mm	6.4 mm	381 mm
EPGC143120	Cuivre	Barre collectrice uniquement	3.05m	76.2 mm	6.4 mm	381 mm
EPGC144120	Cuivre	Barre collectrice uniquement	3.05m	101.6 mm	6.4 mm	381 mm

Table 2/2

Référence catalogue	B	Taille de trou (HS)
EPGC182120	762 mm	11.11 mm
EPGC184120	762 mm	11.11 mm
EPGA142120	762 mm	11.11 mm
EPGA144120	762 mm	11.11 mm
EPGC141120	762 mm	11.11 mm
EPGC142120	762 mm	11.11 mm
EPGC143120	762 mm	11.11 mm

Référence catalogue	B	Taille de trou (HS)
EPGC144120	762 mm	11.11 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE