

Prise, oreille soudée



FONCTIONS

Conçu pour une application à la surface du rail

Enfoncé dans un trou de 3/8" (9,5 mm) de diamètre foré à l'aide d'un marteau à travers l'âme du rail et poussée du côté par lequel le trou a été percé

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur d'isolation: 2.4 mm

Taille de conducteur: Diamètre 14,5 mm

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Longueur 3 (L3)	Largeur (W)
PBP3S6D36	Copper, Acier, Copper Alloy, Carbon Acier, Elexar Rubber Thermoplastic Elastomer	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	968.5 mm	81 mm	39.6mm	38.1 mm
PBP3S6D40	Copper, Acier, Copper Alloy, Carbon Acier, Elexar Rubber Thermoplastic Elastomer	Electrogalvanized, Étamé, Pregalvanized	1070.1 mm	81 mm	39.6mm	38.1 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Profondeur (D)	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Taille de trou (HS)	Taille du slot (SS)
PBP3S6D36	29mm	14.5 mm	10.5 mm	17.5 mm	17.5 x 20.5 mm
PBP3S6D40	29mm	14.5 mm	10.5 mm	17.5 mm	17.5 x 20.5 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Graisse de prise (T369) recommandée lors de l'installation.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE