

Étrier de clôture préfabriqué avec câble de terre unique



FONCTIONS

Idéal pour les connexions nVent ERICO Cadweld qui ne peuvent pas être effectuées aux tuyaux en aluminium ou les tuyaux à paroi fine

Matériel en acier inoxydable inclus

Disponible soit en orientation à main gauche soit à main droite

SPÉCIFICATIONS

Finition: Étamé

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Orientation	Taille du piquet de clôture, nominale	Diamètre extérieur du piquet de clôture, réel (Ø)	Taille de conducteur du câble de terre	Longueur du câble de terre
A235C2C1LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	1 1/2"	48.3 mm	1/0 Torsadé	0.3m


Référence catalogue	Matériau	Orientation	Taille du piquet de clôture, nominale	Diamètre extérieur du piquet de clôture, réel (Ø)	Taille de conducteur du câble de terre	Longueur du câble de terre
A235D2G2RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	2"	60.5 mm	2/0 Torsadé	0.6m
A235E2Q2RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	2 1/2"	73.2 mm	4/0 Torsadé	0.6m
A235F2C2LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	3"	88.9 mm	1/0 Torsadé	0.6m
A235G2Q2RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	3 1/2"	101.6 mm	4/0 Torsadé	0.6m
A235H2C10RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	4"	114.3 mm	1/0 Torsadé	3.1m
A235D2G4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	2"	60.5 mm	2/0 Torsadé	1.2m
A235D2Q4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	2"	60.5 mm	4/0 Torsadé	1.2m

Référence catalogue	Matériau	Orientation	Taille du piquet de clôture, nominale	Diamètre extérieur du piquet de clôture, réel (Ø)	Taille de conducteur du câble de terre	Longueur du câble de terre
A235E2G4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	2 1/2"	73.2 mm	2/0 Torsadé	1.2m
A235E2Q4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	2 1/2"	73.2 mm	4/0 Torsadé	1.2m
A235D2Q4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	2"	60.5 mm	4/0 Torsadé	1.22m
A235D2Q5LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	2"	60.5 mm	4/0 Torsadé	1.5m
A235D2Q5RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	2"	60.5 mm	4/0 Torsadé	1.5m
A235E2Q5LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	2 1/2"	73.2 mm	4/0 Torsadé	1.5m
A235E2Q5RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	2 1/2"	73.2 mm	4/0 Torsadé	1.5m

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Orientation à main droite sur le schéma.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE