

Liaison de joint de rail, électrique



Les liaisons mixtes nVent ERICO Cadweld ont été conçues pour être soudées sur la tête du profil de rail situé à l'intérieur de l'éclisse. Afin de garantir l'intégrité du raccordement, les fixations sont réalisées à l'aide de matériaux de soudure nVent ERICO Cadweld.

FONCTIONS

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs

Équipement simple à installer et facilement transportable

Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs

Extrêmement durable

SPÉCIFICATIONS

Type de borne de liaison: C


Matériau: Cuivre

Table 1/1

Référence catalogue	Finition	Taille de conducteur	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Diamètre (Ø)
PBC1S59B	Copper Plated, Pregalvanized, Étamé	2/0 Torsadé composite	198.4 mm	34.9 mm	12.04 mm
PBC1S6A13B	Copper Plated, Pregalvanized, Étamé	3/0 composite	273.1 mm	34.9 mm	14.5 mm
CBX5	Nu	95 mm ² Torsadé	180 mm	30 mm	14.28 mm

Référence catalogue	Finition	Taille de conducteur	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Diamètre (Ø)
CBX5L	Nu	95 mm ² Torsadé	405 mm	30 mm	14.28 mm
PBC12W36B	Bare, Cuivré	250 kcmil Ropelay	857.3 mm	34.9 mm	16.59 mm
PBC12W24B	Bare, Cuivré	250 kcmil Ropelay	552.5 mm	34.9 mm	16.59 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE