

Liaison cavalier de rail, oreilles de compression



FONCTIONS

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

L'isolation du conducteur comprend une gaine en polyoléfine réticulée et à faible fumée

Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs

Équipement simple à installer et facilement transportable

Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs

Extrêmement durable

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Finition	Isolé	Taille de conducteur	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)
PBW13S01148 B	Copper, Caoutchouc d'éthylène- propylène	Bare, Étamé	Oui	500 kcmil Ropelay	1219 mm	1267 mm
PBW13S01150 B	Copper, Caoutchouc d'éthylène- propylène	Bare, Étamé	Oui	500 kcmil Ropelay	1270 mm	1318 mm
PBW13S01154 B	Copper, Caoutchouc d'éthylène- propylène	Bare, Étamé	Oui	500 kcmil Ropelay	1371.6 mm	1419.6 mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Isolé	Taille de conducteur	Longueur 1(L1)	Longueur 2(L2)
PBW13S01160 B	Copper, Caoutchouc d'éthylène- propylène	Bare, Étamé	Oui	500 kcmil Ropelay	1524 mm	1572 mm
PBW13S01196 B	Copper, Caoutchouc d'éthylène- propylène	Bare, Étamé	Oui	500 kcmil Ropelay	2438.4 mm	2486.4 mm
PBW13S004030 B	Cuivre	Bare, Étamé	Non	500 kcmil Ropelay	762 mm	810 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur 3 (L3)	Largeur (W)	Diamètre (Ø)	Taille de trou (HS)	Épaisseur d'isolation
PBW13S01148B	48mm	43 mm	23.42 mm	13 mm	2.7 mm
PBW13S01150B	48mm	43 mm	23.42 mm	13 mm	2.7 mm
PBW13S01154B	48mm	43 mm	23.42 mm	13 mm	2.7 mm
PBW13S01160B	48mm	43 mm	23.42 mm	13 mm	2.7 mm
PBW13S01196B	48mm	43 mm	23.42 mm	13 mm	2.7 mm
PBW13S004030B	48mm	43 mm	23.42 mm	13 mm	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE