

Liaison cavalier de rail, électrique, type W



FONCTIONS

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs

Équipement simple à installer et facilement transportable

Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs

Extrêmement durable

SPÉCIFICATIONS


Type de borne de liaison: W

Table 1/1

Référence catalogue	Isolé	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur (L)	Diamètre (Ø)
PBW12J72B	Non	Cuivre	Bare, Étamé	2/0 Ropelay	1828.8mm	12.04 mm
PBW12Q42B	Non	Cuivre	Bare, Étamé	4/0 Concentrique	1066.8mm	13.41 mm
PBW12Q48B	Non	Cuivre	Bare, Étamé	4/0 Concentrique	1219.2mm	13.41 mm
PBW12S56B	Non	Cuivre	Bare, Étamé	4/0 Ropelay	1422.4mm	15.21 mm

Référence catalogue	Isolé	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur (L)	Diamètre (Ø)
PBW12W14B	Non	Cuivre	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	355.6mm	16.59 mm
PBW12W48B	NonEFS_PBW12W48B	Cuivre	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	1219.2mm	16.59 mm
PBW12W54B	Non	Cuivre	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	1371.6mm	16.59 mm
PBW12W55B	Non	Cuivre	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	1397mm	16.59 mm
PBW13S36B	Non	Copper, Acier	Bare, Cuivré	500 kcmil Ropelay	914.4mm	23.42 mm
PBW13S66B	Non	Copper, Acier	Bare, Cuivré	500 kcmil Ropelay	1676.4mm	23.42 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Dans les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE