

Liaison cavalier de rail, signal, type languette



FONCTIONS

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs

Équipement simple à installer et facilement transportable

Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs


Extrêmement durable

SPÉCIFICATIONS

Type de borne de liaison: Languette

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Diamètre (Ø)
SBTBJ3448B	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	1219.2 mm	25.4 mm	4.8 mm
SBTBJ3416B	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	406.4 mm	25.4 mm	4.8 mm
SBTBJ5472B	Cadmium Bronze, Cuivre	Bare, Étamé	Bondstrand 3/16"	1828.8 mm	25.4 mm	7.9 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE