

Kit de liaison d'extrémité d'embase de rail, électrique, type W



FONCTIONS

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs

Équipement simple à installer et facilement transportable

Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs

Extrêmement durable

Comprend un câble en cuivre à pas de câblage pour une souplesse optimale

Disponible en tresse uniquement ou intégré dans un Kit de liaison comprenant toutes les pièces nécessaires pour garantir une manutention facile sur site

SPÉCIFICATIONS

Type de borne de liaison: W


Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur (L)	Diamètre (Ø)
PBW32W9WS	Copper, Alliage de cuivre	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	228.6mm	14.6 mm
PBW33S9WS	Copper, Acier	Bare, Cuivré	500 kcmil Ropelay	228.6mm	20.7 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les kits comprennent : (50) liaisons, (50) F80 matériaux de soudure d'alliage, (1) moule de rechange (1) pierre d'allumage, et (1) nettoyeur de moule.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE