


Busbar à bande plane surtension rail



FONCTIONS

Conforme aux critères de conceptions recommandées par AREMA®

Amélioration de la busbar à faible impédance

Assistance de conception disponible pour les applications spéciales

Disponible en version nue ou étamée

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre électrolytique


Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Taille du slot (SS)	Taille de trou 1 (HS1)
B2700HC14T	Étamé	355.6 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC36T	Étamé	914.4 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC48	Nu	1219.2 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC48T	Étamé	1219.2 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC60	Nu	1524 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm

Référence catalogue	Finition	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Taille du slot (SS)	Taille de trou 1 (HS1)
B2700HC60T	Étamé	1524 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC72	Nu	1828.8 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC72T	Étamé	1828.8 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Taille de trou 2 (HS2)
B2700HC14T	9.5 mm
B2700HC36T	9.5 mm
B2700HC48	9.5 mm
B2700HC48T	9.5 mm
B2700HC60	9.5 mm
B2700HC60T	9.5 mm
B2700HC72	9.5 mm
B2700HC72T	9.5 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE