

Liaisons de connecteur de chemin de rail



Les liaisons de connecteur pour rail nVent ERICO Cadweld sont conçues pour être soudées à l'âme du rail au niveau de l'axe neutre du profil du rail. Afin de garantir l'intégrité de la connexion, la fixation est réalisée à l'aide de matériau de soudure nVent ERICO Cadweld.

FONCTIONS

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs

Équipement simple à installer et facilement transportable

Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs

Extrêmement durable

Disponible en tresse uniquement ou intégré dans un Kit de liaison comprenant toutes les pièces nécessaires pour garantir une manutention facile sur site


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Type de borne de liaison	Taille de conducteur	Taille du conducteur du connecteur	Longueur 1 (L1)
SBTBBU4AB	Cadmium Bronze, Alliage de cuivre	Electrogalvanized, Étamé	Languette	Bondstrand 3/16"	Bondstrand 3/16"	120.7 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur 2 (L2)	Diamètre (Ø)
SBTBBU4AB	27 mm	4.8 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE