

# Étrier de moule d'âme de rail ajustable



## FONCTIONS

S'ajuste à une large gamme d'utilisations, ce qui inclut les cœurs de croisement et les commutateurs

Léger et facile à utiliser

Peut également être utilisé sur les rails standard (uniques)

SBC105RR fournit une sécurité améliorée avec profils non coupants et une bande réfléchissante pour une meilleure visibilité

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Style de soudeur | Taille du moule | Ouverture de la mâchoire |
|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| PBC105P1            | T20              | 57 mm           | 600 mm Max               |
| SBC105RR            | T21              | 60 mm           | 648 mm Max               |
| PBC105P             | T20              | 89 mm           | 600 mm Max               |
| PBC105Q             | T20              | 89 mm           | 150 mm Max               |
| SBC105R             | T21              | 76 mm           | 648 mm Max               |
| PBC105P2            | T20              | 76 mm           | 600 mm Max               |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE