


Module de recharge pour UTB, sécurité intrinsèque



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La protection multi-étages et la protection affinée contre les surtensions permettent de s'assurer que les tensions résiduelles qui atteignent les équipements sont minimales

Les caractéristiques nominales de surtension de 20 kA 8/20 sont idéales pour des fils exposés


Pour utilisation dans les zones à sécurité intrinsèque

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	UTB30MEX	UTB15MEX
Tension nominale du système (Un)	10 - 21 VAC 15 - 30 V c.c.	3 - 10 VAC 5 - 15 V c.c.
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	23 VAC 33 VDC	12 VAC 17 VDC
Courant de charge nominal (IL)	80mA	400mA
Fréquence	2 MHz	1 MHz
Résistance de boucle	1 Ω	1 Ω

Référence catalogue	UTB30MEX	UTB15MEX
Courant de décharge maximal (I _{max}), par mode	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Modes de protection	Common Différentiel	Common Différentiel
Technologie	Gas Discharge Tube (GDT) Diode à avalanche au silicium (SAD)	Gas Discharge Tube (GDT) Diode à avalanche au silicium (SAD)
Niveau de protection en tension (haut), L-L	44 V @ 3 kA	25 V @ 3 kA
Température	-20 to 65 °C	-20 to 65 °C
Matériau de l'armoire	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique
Profondeur (D)	49mm	49mm
Hauteur (H)	45 mm	45 mm
Largeur (W)	18 mm	18 mm
Poids unitaire	0.02 kg	0.02 kg
Conformité	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE