

Module de recharge pour UTB, modem/téléphone



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La barrière à usage général protège les circuits et transmetteurs de faible tension

La fiche séparée et la conception de socle permettent de remplacer le module interchangeable


La protection multi-étages et la protection affinée contre les surtensions permettent de s'assurer que les tensions résiduelles qui atteignent les équipements sont minimales

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	UTBTM	UTBSM
Courant de charge nominal (IL)	160mA	160mA
Fréquence	15 MHz	15 MHz
Résistance de boucle	1 Ω	1 Ω
Courant de décharge maximal (Imax), par mode	0.5kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s

Référence catalogue	UTBTM	UTBSM
Technologie	Gas Discharge Tube (GDT) CTP (coefficient de température positive)	Gas Discharge Tube (GDT) CTP (coefficient de température positive)
Niveau de protection en tension (haut), L-L	480 V @ 3 kA	340 V @ 3 kA
Température	-20 to 65 °C	-20 to 65 °C
Matériau de l'armoire	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique
Profondeur (D)	49mm	49mm
Hauteur (H)	45 mm	45 mm
Largeur (W)	18 mm	18 mm
Poids unitaire	0.02 kg	0.02 kg
Conformité	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE