

Module de rechange de parasurtenseur à éclateur



CERTIFICATIONS




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	SGD125M
Tension de limitation mesurée (MLV)	2420
Niveau de protection en tension (haut)	1600 V @ 20 kA
Courant de décharge maximal (Imax), par mode	60kA 8/20 µs
Courant d'impulsion (Iimp)	25kA 10/350 µs
Suivre la capacité d'extinction du courant	100 A à 0,5 MA
Courant de fonctionnement maximal	0.5mA
Fréquence	50 - 60 Hz
Courant nominal de court-circuit (SCCR)	25kA
Matériau de l'armoire	UL® 94V-0 Thermoplastique
Température	-40 to 80 °C
Largeur du module	1 M
Profondeur (D)	49mm

Référence catalogue	SGD125M
Hauteur (H)	45 mm
Largeur (W)	18 mm
Poids unitaire	0.02 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE