

Piquet de terre en acier inoxydable, pointu



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

À utiliser dans un sol hautement corrosif

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)


Résistance à la traction: 586 MPa Min

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Longueur (L)	Poids unitaire	Étiquette UPC	Certifications
681300	1/2"	12.7 mm	3.05mm	3 kg	Non	
685800	5/8"	15.9 mm	3.05mm	4.7 kg	Non	cUL, UL
685880	5/8"	15.9 mm	2.44mm	3.8 kg	Non	RUS, UL

Référence catalogue	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Longueur (L)	Poids unitaire	Étiquette UPC	Certifications
685880UPC	5/8"	15.9 mm	2400mm	3.8 kg	Oui	RUS, UL
683400	3/4"	19.1 mm	3.05mm	6.8 kg	Non	UL, cUL
683412	3/4"	19.1 mm	3.66mm	8.6 kg	Non	
683450	3/4"	19.1 mm	1.52mm	3.1 kg	Non	
683480	3/4"	19.1 mm	2.44mm	4.6 kg	Non	UL, RUS
684400	1"	25.4 mm	3.05mm	12.1 kg	Non	
684415	1"	25.4 mm	4.57mm	13.6 kg	Non	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE