


Connecteur de câble en parallèle à boulons forgés



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour une pince de câble à tension de boulon positive

Figure dans la liste des normes UL® 96

SPÉCIFICATIONS

Taille de conducteur, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)

Table 1/1


Référence catalogue	Matériau	Finition	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Poids unitaire
LPA502	Aluminium		38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.04 kg
LPC502L	Cuivre	Étamé	38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.09 kg

Référence catalogue	Matériau	Finition	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Poids unitaire
LPC502A	Copper, Aluminum, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.09 kg
LPC502	Cuivre		38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.09 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Séparateur en acier inoxydable inclus avec LPC502A pour les applications bimétalliques.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE