



Cosse de métallisation forgée



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour une pince de câble à tension de boulon positive

SPÉCIFICATIONS

Taille de conducteur, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de trou (HS)	Zone de contact	Profondeur (D)	Hauteur (H)
LPA55312	Aluminium		12.7 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC553L38	Bronze	Étamé	9.53 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC553L12	Bronze	Étamé	12.7 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC55338	Bronze		9.53 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille de trou (HS)	Zone decontact	Profondeur (D)	Hauteur (H)
LPC553L14	Bronze	Étamé	6.35 mm	19 cm² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC55314	Bronze		6.35 mm	19 cm² Min	56.16mm	31.62 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur (W)	Poids unitaire	Certifications
LPA55312	89 mm	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC553L38	89 mm	0.18 kg	
LPC553L12	89 mm	0.18 kg	
LPC55338	89 mm	0.18 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC553L14	89 mm	0.18 kg	
LPC55314	89 mm	0.18 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE