


Câble à bande/Support de point à tuyau



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet de raccorder les conducteurs ou les paratonnerres aux canalisations ou aux rambardes

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Diamètre extérieur (OD)	Profondeur (D)	Poids unitaire
LPA672	Aluminium		10.2 - 15.88 mm	60.3 - 73.03 mm	31.75mm	0.05 kg
LPA671	Aluminium		10.2 - 15.88 mm	48.3 - 60.96 mm	31.75mm	0.05 kg
LPC671	Cuivre	Étamé	10.2 - 15.88 mm	48.3 - 60.96 mm	31.75mm	0.09 kg
LPC672	Cuivre	Étamé	10.2 - 15.88 mm	60.3 - 73.03 mm	31.75mm	0.12 kg
LPC673	Cuivre	Étamé	10.2 - 15.88 mm	88.9 - 101.6 mm	31.75mm	0.17 kg

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Diamètre extérieur (OD)	Profondeur (D)	Poids unitaire
LPA673	Aluminium		10.2 - 15.88 mm	88.9 - 101.6 mm	31.75mm	0.17 kg
LPC674	Cuivre	Étamé	10.2 - 15.88 mm	114.3 - 127 mm	31.75mm	0.23 kg
LPA674	Aluminium		10.2 - 15.88 mm	114.3 - 127 mm	31.75mm	0.23 kg

Table 2/2

Référence catalogue	Certifications
LPA672	
LPA671	
LPC671	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC672	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC673	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA673	
LPC674	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA674	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE