

Kit cheville à âme de rail



DIAGRAMMES



FONCTIONS

Fournit des matériaux permettant de connecter directement les goujons à l'axe neutre de l'âme de rail au moyen d'un processus exothermique

Les kits incluent un moule nVent ERICO Cadweld, un outil de nettoyage de moule, un allumeur à silex, ainsi que des rondelles et écrous

SPÉCIFICATIONS

Nombre de connexions:	1
Quantité minimale à commander:	50
Type de rail:	RI52;RI59

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Gamme des moules	Longueur (L)	Diamètre (Ø)	Taille du filetage (TS)	Goujons
---------------------	----------	------------------	--------------	--------------	-------------------------	---------

PBK244	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	HV	49.27mm	9.5 mm	3/8" UNC	Acier inoxydable (1)
PBK245	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	HV	49.27mm	18.8 mm	5/8" UNC	Acier inoxydable (1)

Table 2/2


Référence catalogue	Rondelles	Écrous
PBK244	Rondelle de blocage en bronze au silicium 3/8" (1)	Écrou hexagonal en bronze au silicium 3/8"-16 UNC (1)
PBK245	Rondelle de blocage en bronze au silicium 5/8" (1)	Écrou hexagonal en bronze au silicium 5/8"-11 UNC (1)

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Armature de soudure vendue séparément.

Un éclateur peut être requis entre les conducteurs. Voir l'étiquette du moule pour plus d'informations.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE